

ホッティーポリマーは
【シリコンゴムでのインソール製作】や
【カスタマイズ足型造形】も対応いたします。



ホッティーポリマー株式会社

本社
〒131-0032 東京都墨田区東向島4-43-8
TEL 03-3614-4100(代表) FAX 03-3614-4162

京都営業所
〒604-8006 京都府京都市中京区河原町通二条下る二丁目
下丸屋町403番地 FISビル2F
TEL 075-555-3247(代表) FAX 075-256-8754

久喜工場
〒346-0035 埼玉県久喜市清久工業団地1-8
TEL 0480-21-5645(代表) FAX 0480-23-5663

ホッティーポリマータイランド株式会社

HOTTY POLYMER (THAILAND) CO., LTD.
42/30 Moo 4, Rojana Industrial Park 2, Tambol U-thai,
Amphur U-thai, Ayutthaya 13210 Thailand
TEL 0-3574-6998-9 FAX 0-3574-6996



<https://www.hotty.co.jp>

2025.07




3D 足部スキャナー
「ふっとコンシェル」販売

3D 足部スキャンデータ作成・造形サービス

お客様ひとりひとりに合わせてカスタマイズして
快適な歩行や健康維持をサポートいたします



足底分析



0.244

0.253




3D 足部スキャナー 「ふっとコンシェル」販売


ホットィーポリマーでは「足部スキャナー」の販売を行っております。
「スキャン開始」から「3D足モデル レポート作成」まで数十秒。
赤外線を使用する事で目に悪影響がなく、安全にスキャン可能です。

スキャンデータ


足サイズ、足趾タイプ、足幅タイプ、足底分析、足弓状態・サイズ、
母趾角度、かかと傾き角度などのデータをスキャン可能です。




足底分析




足幅タイプ



かかと傾き角度



母趾角度



足弓状態



ホットィーポリマー 3D 足部スキャナー

ふっとコンシェル

仕様

項目	従来の足部スキャナー	ホットィーポリマー 3D 足部スキャナー
スキャン光源	レーザー	赤外線
スキャン時間	20秒以上	約1秒
レポート作成時間	数分	約5秒
スキャン形成	足裏のみ(平面)	3D 足モデル(立体)
安全性・耐久性	消耗しやすく、レーザーが目に悪影響を及ぼす可能性がある	赤外線を使用し、安全性に優れる

3D 足部スキャンデータ作成・造形サービス

ホットィーポリマーでは「3D足部スキャナー」と「3Dプリンター」を活用し、
お客様ひとりひとりに合わせた「カスタマイズ インソール」や「カスタマイズ足型」を製作します。
足のトラブル予防や怪我防止、疲労軽減や姿勢改善など
快適な歩行や健康維持をサポートいたします。(効果には個人差があります。)

足のお悩み、抱えていませんか？

足部スキャン・状況分析



扁平足








ハイアーチ(凹足)



外反母趾




回内足・回外足




インソール製作・足型製作

弊社製SILICOM®(シリコム)を活用したシリコーンゴムや他の軟質材質を用いて、
お客様の足に最適なインソールを製作します。
特にシリコーンゴム100%で製作するインソールはクッション性・弾性に優れています。

インソールサンプル例



踵骨外反足



足外向き
X脚向け



前足の痛み、
中足骨の凹み




足内向き、
O脚向け



ヒールアップ
デザイン

シリコーンゴムインソールサンプル例



「足型サンプル」を製作し、
オーダーメイドシューズ
製作などに活用可能です。